

Schnittdaten

Xtool M2

10W 445 nm

Glas

Tipps: [Glas gravieren mit einem Diodenlaser](#)

Schnittdate:



3W IR 1064 nm

ABS Kunststoff (Spritzguss)

3D Druck



Unbedingt eine Testgravur auf einem Testdruck durchführen. Nicht jedes Filament lässt sich markieren. Dies hängt immer von den verwendeten Farbpigmenten im Material ab und weniger vom Materialtyp (PLA,PETG,ABS usw.)

K40 CO2 Laser

40W Röhre

From:

<https://wiki.mahlen.eu/> - **Smart-Home Wiki**

Permanent link:

https://wiki.mahlen.eu/doku.php?id=laser:laser_schnittdaten&rev=1789508644

Last update: **15.09.2026**

